

旭月（北京）科技有限公司

联系人：郭巍玮

电话：010-82622628；18501056730

Email: weiwei@xuyue.net

地址：北京市海淀区苏州街49-3号盈智大厦601



详细报价单及配置参数，请联系厂家或当地经销商获取！

报价：国产系统为人民币含税价，进口系统为免税价。90天内有效

耗材：含安装调试、培训所用耗材。实验耗材请登录xuyue.net选购，可以随NMT设备一同上报

货期：厂家收到全部货款后90日内

保修期：自验收合格之日起1年

方案	名称	型号	品牌/产地	功能简述	指导成交价
1	非损伤微测基础教学系统	tNMT20-XY	旭月/中国	1. 检测指标： 1种 ，H+（可调换） 2. 检测样品尺寸： 300um-10cm 3. 操作方式： 一维 自动 4. 数据：1D流速 5. 精度： 10⁻⁹	50万元
		tNMT20-YG	YOUNGER/美国	6. 检测方式： 单 传感器检测 7. 传感器制备： 教学演示版 8. 防震屏蔽： 无 9. 流速云在线自动数据绘图： 无 10. 检测指标及功能升级拓展模块： 无	14万美金
2	非损伤微测系统	NMT-LP20-XY	旭月/中国	1. 检测指标： 2种 ，Ca2+、H+（出厂前可调换） 2. 检测样品尺寸： 5um-10cm 3. 操作方式： 三维 自动 4. 数据：1D/3D，浓度和流速 5. 精度： 10⁻¹²	98万元
		NMT-LP20-YG	YOUNGER/美国	6. 检测方式： 单 传感器检测 7. 传感器制备： 手 动 8. 防震屏蔽： 台 式 9. 流速云在线自动数据绘图：赠送 一年 会员 10. 检测指标及功能升级拓展模块： 有	28万美金

3	非损伤微测系统	NMT-LP30-XY	旭月/中国	<ul style="list-style-type: none"> 1. 检测指标: 3种, H⁺、K⁺、Na⁺ (出厂前可调换) 2. 检测样品尺寸: 5um-10cm 3. 操作方式: 三维自动 4. 数据: 1D/3D, 浓度和流速 5. 精度: 10⁻¹² 6. 检测方式: 单传感器检测 7. 传感器制备: 手动 8. 防震屏蔽: 台式 9. 流速云在线数据自动绘图: 赠送一年会员 10. 检测指标及功能升级拓展模块: 有 	148万元
		NMT-LP30-YG	YOUNGER/美国	<ul style="list-style-type: none"> 6. 检测方式: 单传感器检测 7. 传感器制备: 手动 8. 防震屏蔽: 台式 9. 流速云在线数据自动绘图: 赠送一年会员 10. 检测指标及功能升级拓展模块: 有 	42万美元
4	非损伤微测系统	NMT-LP50-XY	旭月/中国	<ul style="list-style-type: none"> 1. 检测指标: 5种, H⁺、Ca²⁺、K⁺、Na⁺、Cd²⁺ (出厂前可调换) 2. 检测样品尺寸: 5um-10cm 3. 操作方式: 三维自动 4. 数据: 1D/3D, 浓度和流速 5. 精度: 10⁻¹² 6. 检测方式: 单传感器检测 7. 传感器制备: 智能自动灌充 8. 防震屏蔽: 台式 9. 流速云在线自动数据绘图: 赠送一年会员 10. 检测指标及功能升级拓展模块: 有 	198万元
		NMT-LP50-YG	YOUNGER/美国	<ul style="list-style-type: none"> 6. 检测方式: 单传感器检测 7. 传感器制备: 智能自动灌充 8. 防震屏蔽: 台式 9. 流速云在线自动数据绘图: 赠送一年会员 10. 检测指标及功能升级拓展模块: 有 	57万美元
5	非损伤微测系统	NMT-LP60-XY	旭月/中国	<ul style="list-style-type: none"> 1. 检测指标: 5种, H⁺、Ca²⁺、NH₄⁺、NO₃⁻、Pb²⁺ (出厂前可调换) 2. LED荧光激发模块: FITC (蓝色), TIRTC (绿色) 2. 检测样品尺寸: 5um-10cm 3. 操作方式: 三维自动 4. 数据: 1D/3D, 浓度和流速 5. 精度: 10⁻¹² 6. 检测方式: 单/双传感器检测 7. 传感器制备: 智能自动灌充, 可视化, 智能银丝氯化 8. 防震屏蔽: 落地式 	298万元
		NMT-LP60-YG	YOUNGER/美国	<ul style="list-style-type: none"> 6. 检测方式: 单/双传感器检测 7. 传感器制备: 智能自动灌充, 可视化, 智能银丝氯化 8. 防震屏蔽: 落地式 	71万美元